

# Prepínač krížový IP 54, s čírym priezorom

**Kód produktu** 3559N-C07511 B

**Dizajn** Variant+

**Radenie** 7So, 7

**Variant** biela, bezskrútkové svorky



## POPIS

Pre radenie So je nutné použiť orientačnú tlejivku.

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Ak je v spínači osadená orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktná žiarivka alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	šedá, bezskrútkové svorky	3559N-C07511 S
	biela	3558N-C07511 B
	šedá	3558N-C07511 S