

# Ovládač zapínací IP 54, s čírým priezorom a popisovým poľom

**Kód produktu** 3559N-C91512 S  
**Dizajn** Variant+  
**Radenie** 1/0S, 1/0So, 1/0  
**Variants** šedá, bezskrútkové svorky



## POPIS

so svorkou N

Pre radenie So/S je nutné použiť orientačnú/signalizačnú tlejivku.  
10 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

	<b>Variant</b>	<b>Kód produktu</b>
	biela, bezskrútkové svorky	3559N-C91512 B
	biela	3558N-C91512 B
	šedá	3558N-C91512 S