

Ovládač prepínací IP 54 s čírym priezorom

Kód produktu 3559N-C86511 B

Dizajn Variant+

Radenie 6/0, 6/0So

Variant biela, bezskrútkové svorky



POPIS

so svorkou N

Pre radenie So/S je nutné použiť orientačnú/signalizačnú tlejivku.

10 A, 250 V AC

Upevnenie skrútkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	šedá, bezskrútkové svorky	3559N-C86511 S
	biela	3558N-C86511 B
	šedá	3558N-C86511 S