

# Prepínač striedavý IP 66

**Kód produktu** 3558-06750

**Dizajn** Garant

**Radenie** 6

**Variant** šedá



---

## POPIS

---

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Ak dochádza z dôvodu zmien teploty a vlhkosti prostredia k roseniu vnútri prístroja, odporúča sa pri jeho krabici & nbsp; otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.