

Prepínač striedavý IP 66

Kód produktu 3558-06750

Dizajn Garant

Radenie 6

Varianta šedá



POPIS

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Ak dochádza z dôvodu zmien teploty a vlhkosti prostredia k roseniu vnútri prístroja, odporúča sa pri jeho krabici & nbsp; otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D.