

# Prepínač striedavý IP 66, s čírym priezorom

**Kód produktu** 3558-25752

**Dizajn** Garant

**Radenie** 6S, 6So (1S, 1So)

**Variant** šedá



---

## POPIS

---

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Ak dochádza z dôvodu zmien teploty a vlhkosti prostredia k roseniu vnútri prístroja, odporúča sa pri jeho krabici otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.

Ak je v spínači osadená orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktnou žiarivkou alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.

Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.