

Zásuvka bezpečnostná FI-DOS, nástenná, s vstavaným prúdovým chráničom

Kód produktu 5526N-C26410 B

Radenie 2P+PE

Variant biela



POPIS

Reziduálny pracovný prúd I_{dn} : 30 mA (typ A, citlivosť na striedavý i pulzný prúd)

Menovitý prúd I_n : 16 A

Menovitá frekvencia: 45-60 Hz

Vybavovací čas pri $5 \times I_{dn}$: max. 30 ms

Menovitý skratový prúd: 3000 A

Odolnosť proti impulzným prúdom: 3 000 A, 8/20 μ s

Teplota okolitého prostredia: -25 °C do +40 °C

Stupeň ochrany krytím: IP 44

Klimatická odolnosť: v súlade s STN EN 61008-1

Ku svorkám L', N' možno pripojiť ďalšie zásuvky, ktoré budú rovnako pod kontrolou prúdového chrániča.

16 A, 230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).