


# Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s viečkami

**Kód produktu** 5518-3069 D

**Dizajn** Praktik

**Radenie** 2P+PE

**Variant** béžová



## POPIS

Pre priebežnú montáž  
16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).




Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je nutné u krabice prístroja otvoriť odkvapý otvor smerom k zemi.

Spodnú časť krabice prístroja možno otočiť o 180 ° pre prívod kábla zospodu.

Nie je možné používať v ČR - len pre export.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

|   | Variant | Kód produktu |
|---|---------|--------------|
|    | biela   | 5518-3069 B  |
|  | šedá    | 5518-3069 S  |
|  | hnedá   | 5518-3069 H  |