

Spínač trojpólový IP 65

Kód produktu 2CMA142402R1000

Typové číslo BW 325 W/TPN

Radenie 3

Variant biela



POPIS

Svorka N pre pripojenie stredného vodiča je súčasťou spínača.

Pomocný kontakt sa objednáva zvlášť.

Káblový vstup: 2x M25/2x M25

le pre AC-23A (AC-22A) pri 400 V: 16 A (25 A)

ie pre AC-23A (AC-22A) pri 500 V: 16 A (25 A)

ie pre AC-23A (AC-22A) pri 690 V: 10 A (16 A)

Stupeň krytia : IP 65

690 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 10 mm²).

Náhrada za 990 133 03 (typ. Č. BW 325 MW / TPN).