

Spínač trojpólový IP 65

Kód produktu 2CMA142408R1000

Typové číslo BW 340 TPN

Radenie 3

Variant šedá



POPIS

Svorka N pre pripojenie stredného vodiča je súčasťou spínača.

Pomocný kontakt sa objednáva zvlášť.

Káblový vstup: 2x M32/2x M32 + 1x M16

le pre AC-23A (AC-22A) pri 400 V: 25 A (40 A) / le pre AC-23A (AC-22A) pri 500 V: 25 A (40 A)

le pre AC-23A (AC-22A) pri 690 V: 16 A (32 A)

Stupeň krytia: IP 65

690 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 10 mm²).

Náhrada za 990 132 73 (typ. Č. BE 340 M / TPN).