

Spínač trojpólový IP 65

Kód produktu 2CMA144580R1000

Typové číslo KSE 363 TPN

Radenie 3

Variants šedá



POPIS

Svorka N pre pripojenie stredného vodiča je súčasťou spínača.

Pomocný kontakt sa objednáva zvlášť.

Káblový vstup: 2x M40/2x M40 + 1x M16

le pre AC-23A (AC-22A) pri 400 V: 45 A (63 A)

le pre AC-23A (AC-22A) pri 500 V: 45 A (63 A)

le pre AC-23A (AC-22A) pri 690 V: 20 A (63 A)

Stupeň krytia: IP 65

690 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 35 mm²).

Náhrada za 990 132 74 (typ. Č. BE 363 M / TPN).