

Odpínač trojpólový IP 65

Kód produktu 2CMA142430R1000

Typové číslo LBAS 316 TPN

Radenie 3

Variant šedá



POPIS

Svorka N pre pripojenie stredného vodiča a jeden pomocný kontakt sú súčasťou spínača. Ďalší pomocný kontakt sa objednáva zvlášť.

Káblový vstup: 2x M25/2x M25

le pre AC-23A (AC-22A) pri 400 V: 16 A (25 A)

le pre AC -23A (AC-22A) pri 500 V: 16 A (25 A)

le pre AC-23A (AC-22A) pri 690 V: 10 A (16 A)

Stupeň krytia: IP 65

690 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 10 mm²).

Hliníkový kryt.