

# Odpínač trojpólový IP 65

**Kód produktu** 2CMA142423R1000

**Typové číslo** BWS 316Y TPN

**Radenie** 3

**Variant** žltá



---

## POPIS

---

Svorka N pre pripojenie stredného vodiča a jeden pomocný kontakt sú súčasťou spínača. Ďalší pomocný kontakt sa objednáva zvlášť.

Káblový vstup: 2x M25/2x M25

le pre AC-23A (AC-22A) pri 400 V: 16 A (25 A)

le pre AC-23A (AC-22A) pri 500 V: 16 A (25 A)

le pre AC-23A (AC-22A) pri 690 V: 10 A (16 A)

Stupeň krytia: IP 65

690 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 10 mm<sup>2</sup>).

Náhrada za 990 130 90 (typ. Č. BWS 316Y M / TPN).