

Zdroj napájací 2 500 mA, SELV, radový

Kód produktu 2CDG120037R0011

Typové číslo CP-D 24/2.5

Variant NULL



POPIS

Pre centrálnu napájanie prvkov signalizačného systému.

Menovité napätie: 230 V AC, +10 % / -15 %

Výstupné napätie: 24 V DC $\pm$ 1 %

Menovitá frekvencia: 50 až 60 Hz

Menovitý prúd: 2 500 mA

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až +45 °C

Vstavaná hĺbka: 68 mm

Šírka: 4 M

NULL

ĎALŠIE VARIANTY

Variant

Kód produktu



1SVR427044R0200