

Hlásič dymu Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE, s vymeniteľnou batériou



Kód produktu 2CKA006800A2719

Typové číslo 6834-84-500

POPIS

Pre včasné rozpoznanie a signalizáciu tlenia alebo otvoreného ohňa s vývinom dymu.

Vyhovuje EN 14604.

Pre vnútorné použitie.

Princíp funkcie: rozptýlenie svetla na pevných časticiach (Tyndallov jav)

Cyklická kontrola funkcie, indikácia prevádzkových a poplachových stavov červenou LED diódou.

Tlačidlo pre spustenie testu, umlčanie alarmu.

Možnosť vzájomného prepojenia až 20 hlásičov pomocou dvojžilového kábla alebo bezdrôtovo (vsunutím RF modulov 6800-0-2514).

Nevhodné pre prašné priestory alebo priestory s výskytom pary (kuchyne , kúpeľne a pod.).

Akustická výstraha: 85 dB (A) na 3 m

Napájanie: pevne zabudovaná lítiová batéria (životnosť min. 10 rokov)

Odporúčaný interval výmeny: 10 rokov

Dosah: cca 7,5 m, 360 °

Výška inštalácie: max. 6 m

Pracovná teplota: 0 °C do +40 °C

Rozmery:Ø 120 × 47 mm