

Prepínač striedavý IP 44, s čírym priezorom

Kód produktu 3553-25922 D

Dizajn Praktik

Radenie 6S, 6So (1S, 1So)

Variant béžová



POPIS

so svorkou N

Pre radenie So/S je nutné použiť orientačnú/signalizačnú tlejivku.

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je nutné u krabice prístroja otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi.


Spodná časť krabice prístroja možno otočiť o 180 ° pre prívod kábla zospodu.

Ak je v spínači osadená orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktnou žiarivkou alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.

Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 hnedá	3553-25922 H