

Prepínač striedavý IP 54, pre priebežnú montáž

Kód produktu 3559N-C06540 S
Dizajn Variant+
Radenie 6
Variants šedá, bezskrútkové svorky




POPIS

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrútkami.
Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E, F (při použití bezšroubových přístrojů).

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	šedá	3558N-C06540 S