

Prepínač striedavý IP 54, s čírym priezorom

Kód produktu 3559N-C25511 S
Dizajn Variant+
Radenie 6S, 6So (1S, 1So)
Variant šedá, bezskrútkové svorky



POPIS

so svorkou N

Pre radenie So/S je nutné použiť orientačnú/signalizačnú tlejivku.

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrútkami.


Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Ak je v spínači osadená orientačné dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktná žiarivka alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.

Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E, F (při použití bezšroubových přístrojů).

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	šedá	3558N-C25511 S