

Prepínač striedavý IP 54, s čírym priezorom

Kód produktu 3559N-C25511 S
Dizajn Variant+
Radenie 6S, 6So (1S, 1So)
Variant šedá, bezskrutkové svorky




POPIS

so svorkou N
Pre radenie So/S je nutné použiť orientačnú/signalizačnú tlejvku.
10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Ak je v spínači osadená orientačné dútnavka alebo LED tak, že je
zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktná žiarivka
alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.
Tlejvka ani LED nie je súčasťou spínača.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	šedá	3558N-C25511 S