

Prepínač striedavý IP 54, s čírym priezorom a popisovým poľom

Kód produktu 3559N-C25512 S

Dizajn Variant+

Radenie 6S, 6So (1S, 1So)

Variant šedá, bezskrútkové svorky



POPIS

so svorkou N

Pre radenie So/S je nutné použiť orientačnú/signalizačnú tlejivku.

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Ak je v spínači osadená orientačné dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktná žiarivka alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.

Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
---------	--------------



šedá

3558N-C25512 S