

Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s viečkami

Kód produktu 5518-3069 D

Dizajn Praktik

Radenie 2P+PE

Variant béžová



POPIS

Pre priebežnú montáž
16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).


Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je nutné u krabice prístroja otvoriť odkvapý otvor smerom k zemi.

Spodnú časť krabice prístroja možno otočiť o 180 ° pre prívod kábla zospodu.

Nie je možné používať v ČR - len pre export.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	hnedá	5518-3069 H