

Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s viečkom



Kód produktu 5518N-C03540 S

Dizajn Variant+

Radenie 2P+PE

Variant šedá

POPIS

Pre priebežnú montáž

16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je nutné u krabice prístroja otvoriť odkvapý otvor smerom k zemi.

Spodnú časť krabice prístroja možno otočiť o 180 ° pre prívod kábla zospodu.

Nie je možné používať v ČR - len pre export.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D.