

Zdroj napájací, radový

Kód produktu 2CDG510001R0011

Typové číslo PS-M-64.1.1



POPIS

Zdroj napájacieho napätia s integrovanou tlmivkou.
Rýchla diagnostika poruchového stavu pomocou LED.
Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Indikácia pomocou LED: signalizácia prevádzkového
zaťaženie/preťaženie< BR>Menovité napätie: 127 - 230 V AC (+10%/-15%)
Výstupné napätie: 30 V ± 2 V
Menovitý prúd: 640 mA
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Šírka: 4 M