

Snímač pohybu, zapustený


Kód produktu 2CKA006220A0828

Typové číslo MD-F-1.0.1-63

Dizajn Levit®M

Variant onyx

Status Výbeh



POPIS

POZOR! Pre kompletizáciu je nutné použiť rámček alebo kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm.

Pre automatické spínanie akčných spínacích členov ABB-free @ home® v závislosti na pohybe a osvetlenosti.

Oneskorenie zopnutia akčných spínacích členov možno naprogramovať cez webové rozhranie spolu so systémovým modulom.

Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.

Napätie zbernice: 24 V DC

Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m

Detekčný uhol: 180°

Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lux - 500 lx

Montážna výška : 1,1 m - 1,3 m

Stupeň krytia: IP 20

Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C

Rozmery: (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm

Montážna hĺbka: 9 mm

Montážna poloha: zvislá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 oceľová	2CKA006220A0829
 titánová	2CKA006220A0830

