


# Snímač pohybu, zapustený

**Kód produktu** 2CKA006220A0830

**Typové číslo** MD-F-1.0.1-70

**Dizajn** Levit®M

**Variant** titánová



## POPIS

**POZOR!** Pre kompletizáciu je nutné použiť rámček alebo kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm.

Pre automatické spínanie akčných spínacích členov ABB-free @ home® v závislosti na pohybe a osvetlenosti.

Oneskorenie zopnutia akčných spínacích členov možno naprogramovať cez webové rozhranie spolu so systémovým modulom.

Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.

Napätie zbernice: 24 V DC

Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m

Detekčný uhol: 180°

Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lux - 500 lx

Montážna výška : 1,1 m - 1,3 m

Stupeň krytia: IP 20



Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C

Rozmery: (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm

Montážna hĺbka: 9 mm

Montážna poloha: zvislá

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Onyx	2CKA006220A0828
 Ocelová	2CKA006220A0829