

Tablo tlačidlové video, pre 1 tlačidlový modul

Kód produktu 2TMA210010X0006

Typové číslo M21323N3-S-02

Variant ušľachtilá oceľ

Status Výbeh



POPIS

Predná doska z ušľachtilej ocele hrúbky 3 mm s antikoróznou povrchovou úpravou.

Snímací uhol videokamery: 86 ° horizontálne, 67 ° vertikálne, 104 ° diagonálne

Mechanické natočenie kamery: $\pm 15^\circ$ horizontálne aj vertikálne

Možnosť pripojenia externej analógovej kamery.

Vstavané IR osvetlenie snímanej oblasti, vstavané vyhrievanie pre zamedzenie zahmlenie kamery.

Audiomodul a tlačidlá s podsvietením v režime deň/noc a pri komunikácii s vnútornou stanicou.

Vymeniteľné menovky sú vybavené ochranou proti vybratíu.

Tlačidlové tablo musí byť vybavené jedným tlačidlovým modulom, jednoduchým alebo so vstavaným snímačom IC kariet (13,56 MHz).

Počet jednotiek spotreby: 20 (bez použitého funkčného modulu)

Rozmery (v × š × h): 274 × 125 × 41 mm

Stupeň krytia: IP 54

Pracovné teploty: -40 až +70 °C

Inštalácia pod omietku s krabicou s veľkosťou 1/3. Pre inštaláciu na omietku je nutné použiť ešte krycie striešku s veľkosťou 1/3.