

# Tablo tlačidlové video, pre 2 tlačidlové moduly

**Kód produktu** 2TMA210010X0007

**Typové číslo** M21323N6-S-02

**Variant** ušľachtilá oceľ

**Status** Výbeh



---

## POPIS

---

Predná doska z ušľachtilej ocele hrúbky 3 mm s antikoróznou povrchovou úpravou.

Videokamera s automatickým prepínaním režimu deň/noc.  
Osvetlenie snímanej oblasti pomocou infračervenej LED v nočnom režime.  
Audiomodul a tlačidlá s podsvietením v režime deň/noc a pri komunikácii s vnútornou stanicou.

Videokamera s krytom odolným voči ohňu a mechanickému poškodeniu.  
Snímací uhol videokamery: 86 ° horizontálne, 67 ° vertikálne  
Mechanické natočenie kamery: ± 15 ° horizontálne aj vertikálne

Montáž pod omietku s krabicou 8300-0-0250.

Montáž na omietku s krabicou 8300-0-0118.

Tablo musí byť vybavené jedným základným a jedným doplnkovým tlačidlovým modulom.

Vymeniteľné menovky sú vybavené ochranou proti vybratiu.

Rozmery (v × š × h): 349 × 135 × 43 mm

2-vodičové pripojenie ku zbernici.

Stupeň krytia: IP 44

Pracovné teploty: -25 až +55 °C