

Transformátor prídavný, radový

Kód produktu 2CSM228625R0812

Typové číslo TS16/4-8-12



POPIS

Pre ovládanie elektrického zámku.

Menovitá výstupné napätie:

4 V AC/1,3 A, 8 V · A

8 V AC/1,3 A, 12 V · A

12 v AC/1,3 A, 16 v · A

Rozmery (v × š × h): 90 × 36 × 65 mm (2 M)

Stupeň krytia: IP 20.

Pracovné teploty: -5 až +45 ° C

230 V AC, 50 Hz