


Snímač pohybu so selektívnou šošovkou Busch-Wächter® 180 UP Standard

Kód produktu 2CKA006132A0377

Typové číslo 6122/10-82-500

Dizajn future® linear, solo®, solo® carat

Variant slonová kosť



POPIS

Štvorkanálový snímač pohybu s integrovanou zbernicovou spojkou.

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Dosah: čelne 6 m, bočne 6 m. Uhol záberu 180°

Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lux až 500 lx< BR>Montážna

výška: 1,1 m



Montážna poloha: zvislá

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až 45 °C

Rozmery (vx š xh): ; 63 x 63 x 30 mm

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	antracitová	2CKA006132A0376
	hliníková strieborná	2CKA006132A0378
	štúdiová biela	2CKA006132A0379
	ušľachtilá oceľ	2CKA006132A0385
	zamatová biela	2CKA006132A0380
	zamatová čierna	2CKA006132A0381