

# Prvok ovládací 1-/2 násobný s IR rozhraním, zapustený

**Kód produktu** 2CKA006320A0004

**Typové číslo** 6320/10-24G-500

**Dizajn** Busch-triton®

**Variant** alabastrová



## POPIS

S integrovanou zbernicovou spojkou.

S popisovacím poľom.

Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény, ventilácia

Pre ovládanie ručným IR vysielačom 6010-25 - pozri kapitolu Diaľkové ovládanie.

Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo




Indikácia stavu zopnutia: vstavanými stavovými LED

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C< br/>Rozmery (vx š): 85 x 90 mm

Farba krytu je zhodná s farbou v dizajnovej rade Alpha exclusive®.

## ĎALŠIE VARIANTY

|   | Variant                 | Kód produktu    |
|---|-------------------------|-----------------|
|    | hliníková<br>strieborná | 2CKA006320A0008 |
|   | palládium               | 2CKA006320A0010 |
|  | šampanská<br>metalíza   | 2CKA006320A0006 |