

# Prvok ovládací 5-/10 násobný s IR rozhraním, zapustený

**Kód produktu** 2CKA006320A0034

**Typové číslo** 6320/50-24G-500

**Dizajn** Busch-triton®

**Variant** alabastrová



## POPIS

S integrovanou zbernicovou spojkou.

S popisovacím poľom.

Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény, ventilácia

Pre ovládanie ručným IR vysielačom 6010-25 - pozri kapitolu Diaľkové ovládanie.

Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo




Indikácia stavu zopnutia: vstavanými stavovými LED

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C< br/>Rozmery (vx š): 159 x 90 mm

Farba krytu je zhodná s farbou v dizajnovej rade Alpha exclusive®.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Hliníková Strieborná	2CKA006320A0038
 Palládium	2CKA006320A0040
 Šampanská Metaliza	2CKA006320A0036