

Prvok ovládací 3-/6 násobný kombinovaný, s termostatom, zapustený

Kód produktu 2CKA006320A0058

Typové číslo 6321/38-83-500

Dizajn Busch-triton®

Variant hliníková strieborná



POPIS

S integrovanou zbernicovou spojkou.

S popisovacím poľom.

Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény, ventilácia

Ovládací prvok s funkciami riadenia teploty v miestnosti s využitím ovládacích

hlavíc ventilov, v spojení s akčnými členmi kúrenie.

Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režimu.

na ručné alebo automatické riadenie fan-coilových jednotiek v 2 a 4 rúrkovom

prevedení a pre konvenčné vykurovacie a chladiace zariadenia. < BR>pre

ovládanie ručným IR vysielateľom 6010-25 - pozri kapitolu Diaľkové ovládanie.

Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo

Indikácia stavu zopnutia: vstavanými stavovými LED

LCD displej pre zobrazenie režimu kúrenia/chladienia, nastavenej a meranej

teploty, dátumu a času.

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery (vx š): 97 x 90 mm

Farba krytu je zhodná s farbou v dizajnovnej rade Future® linear.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	alabastrová	2CKA006320A0054
	palládium	2CKA006320A0060
	šampanská metalíza	2CKA006320A0056