

# Snímač prítomnosti Busch-Präsenz Mini Premium KNX

**Kód produktu** 2CKA006132A0345

**Typové číslo** 6131/21-183-500

**Variant** hliníková strieborná



## POPIS

Priemer oblasti detekcie pri výške inštalácie 2,5 m, 3 ma 4 m

- pre sediacej osoby: 5 m, 6,5 ma 9 m

- pre prechádzajúce osoby: 6,5 m, 8 ma 10,5 m

Vystupuje 16 mm nad povrch.

S integrovanou zbernicovou spojkou.

So štyrmi kanálmi. Pre riadenie stmievania na stálu osvetlenosť. S funkciami pre riadenie kúrenia, chladenia a ventilácie. Integrovaný objekt regulátora teploty. Aplikácia s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovacie funkcií. Pre riadenie na stálu osvetlenosť u dvoch nezávislých kanálov. Desať voľne programovateľných IR kanálov vrátane piatich logických funkcií. S interným snímačom intenzity osvetlenia, s možnosťou až dvoch externých hodnôt intenzity osvetlenia. Možno nastavovať IR vysielačom 6020-0-1133 (typ 6010-25) - pozri kapitolu Diaľkové ovládanie.

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C




Nastavenie osvetlenosti: 1 lux až 1 000 luxov

Montážna výška: 2 až 4 m

Vstavaná hĺbka: 29 mm

Rozmery (vx š xh): 80 x 80 x 45 mm

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela	2CKA006132A0342
	hliníková strieborná	2CKA006132A0343
	biela	2CKA006132A0344