

Termostat priestorový s 5 násobným univerzálnym vstupom a snímačom CO₂, vlhkosti a tlaku vzduchu, zapustený



Kód produktu 2CKA006134A0317

Typové číslo 6109/28-500

POPIS

Pre riadenie vykurovania aj chladenia.

So snímačom CO₂/vlhkosti/tlaku vzduchu.

Ovládací prvok s funkciami riadenia teploty v miestnosti pre ovládanie akčných členov kúrenia, ventilácia alebo fan-coilov.

Univerzálny vstup:

- maximálne 5 binárnych vstupov
 - 4 binárne vstupy a 1 analógový vstup pre aktívne snímače s externým napájaním 1-10 V/0-10 V
 - 2 binárne vstupy a 1 analógový vstup pre aktívne snímače s externým napájaním 1-10 v/0-10 v a externým snímačom teploty Pt 1000/T6226
- Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režime.

Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty

LCD displej: zobrazuje pracovný režim a nastavenú teplotu

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Menovité hodnoty: napätie 24 V DC, prúd 5 mA

Vstupy: 5x binárny vstup s vlastným dotazovacím napätím

Signálny výstup: 1, 0-10 V (pasívne)

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

ĎALŠIE VARIANTY

Variant **Kód produktu**



2CKA006134A0315