

Člen akčný konvektoru, radový

Kód produktu 2CDG110194R0011

Typové číslo FCA/S 1.1.2.2

Variant s manuálnym ovládaním

Status Výbeh



POPIS

Prístroj je vybavený dvoma polovodičovými výstupmi pre riadenie termoelektrických ovládacích hlavíc ventilov a tromi výstupmi pre prepínanie rýchlosti otáčania ventilátora konvektora. Prídavný výstup môže spínať napr. prídavné elektrické kúrenie.

3 vstupy sú určené pre začlenenie napr. snímače PT 1000, snímače zaplavenie, okenných kontaktov a pod. Do inštalácie ABB i-bus® KNX.

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Šírka: 6 M