

Hlavica ovládacíá termoelektrická

Kód produktu 2-D22-00-101

Typové číslo AA2004-00-1N



POPIS

Na ovládanie vykurovacích alebo chladiacich telies v spojení s akčným členom pre riadenie termohlavícami.

S ukazovateľom funkcie (otvorené alebo zatvorené).

Na bezprúdovom stave uzavreté.

Pre montáž je potrebný vhodný adaptér k príslušnému ventilu.

Max. doba chodu pre otvorenie/zatvorenie: 3 min

Prúdový odber: 8 mA (cca 2 W)

Spínací prúd: 320 mA (krátkodobý)

Dĺžka prívodu: 1 m (konektorové prepojenie)

Menovité napätie : 230 V

Stupeň krytia: IP 54

Rozmery (vx š xh): 60 x 44 x 61 mm

Upevnenie bezskrútkové.

Káblový vývod.