

# Vstup analógový 4 násobný, radový

**Kód produktu** 2CDG110190R0011

**Typové číslo** AE/S 4.1.1.3



---

## POPIS

---

Komplexný prístroj pre celý rad typizovaných snímačov merajúcich teplotu, intenzitu osvetlenia, hladinu atď.

Štyri merané kanály môžu byť nastavené na rôzne hodnoty prúdových alebo napäťových signálov, ako 0 (4) - 20 mA, 0 - 1 V, 1 - 10 V (pre PT 100, PT 1000 ...).

Prístroj vyžaduje napájanie zo siete 230 V AC.

Pomocné napätie pre napájanie aktívnych snímačov je generované prístrojom.

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

BR>Menovité napätie: 230 v AC +10%/-15%, 50 Hz

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm

Vstavaná hĺbka: 68 mm

Šírka: 4 M

Upevnenie na lištu šírky 35 mm.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

1 M = cca 18 mm