


Room Master, radový

Kód produktu 2CDG110165R0011

Typové číslo RM/S 3.1

Variant 4+4 výstupy



POPIS

Kombinovaný prístroj obsahujúci 4 kontaktné výstupy spínacie, 4 prepínacie (žaluziové) a 12 binárnych vstupov s vnútorným testovacím napätím.

Pre bežné hotelové izby, pre malé obytné jednotky a na podobné účely.

Silové kontakty: 4 × 20 A/230 V AC, 8 × 6 A/230 V AC (prepínací žaluziové)

Binárne vstupy: 12 × 32 V, pulzný, 0,1 mA

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou




Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery (v × š × h): 90 × 216 × 64,5 mm

Šírka: 12 M

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	Basic	2CDG110094R0011
	Premium	2CDG110095R0011
	8 výstupov	2CDG110170R0011