

# Člen akčný spínací 16 A, 4 násobný, radový

**Kód produktu** 2CDG110160R0011

**Typové číslo** SA/S 4.16.2.1

**Variant** 4 násobný, 16 A

**Status** Výbeh



## POPIS

4 násobný spínací akčný člen s bezpotenciálovými kontaktmi, ktoré sa parametrizujú ako zapínacie alebo rozpínacie.  
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou  
 Menovité napätie: 240/400 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 Hz  
 Počet výstupov: 4 bezpotenciálové kontakty  
 Menovitý prúd: 10 A pre režim činnosti AC-1, 8 A pre režim činnosti AC-3, podľa STN EN 60947-4-1  
 Menovitý prúd: 10 AX podľa STN EN 60669  
 Stupeň krytia: IP 20  
 Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C  
 Rozmery: 90 x 72 x 64 mm  
 Vstavaná hĺbka: 68 mm  
 Šírka: 4 M



Upevnenie na lištu šírky 35 mm.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

1 M = cca 18 mm

Pre záťaž žiarivkových, s vinutými alebo elektronickými transformátormi; pre záťaž žiarivkovú v obmedzenom rozsahu.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 2 Násobný, 16 A	2CDG110159R0011
 12 Násobný, 16 A	2CDG110162R0011