

Člen akčný spínací 16 A, 2 násobný, radový

Kód produktu 2CDG110159R0011

Typové číslo SA/S 2.16.2.1

Variant 2 násobný, 16 A

Status Výbeh



POPIS

2 násobný spínací akčný člen s bezpotenciálovými kontaktmi, ktoré sa parametrizujú ako zapínacie alebo rozpínacie.

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Menovité napätie: 240/400 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 Hz

Počet výstupov: 2 bezpotenciálové kontakty

Menovitý prúd: 10 A pre režim činnosti AC-1, 8 A pre režim činnosti AC-3, podľa STN EN 60947-4-1

Menovitý prúd: 10 AX podľa STN EN 60669

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery: 90 x 36 x 64 mm

Vstavaná hĺbka: 68 mm

Šírka: 2 M



Upevnenie na lištu šírky 35 mm.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

1 M = cca 18 mm

Pre záťaž žiarivkových, s vinutými alebo elektronickými transformátormi; pre záťaž žiarivkovú v obmedzenom rozsahu.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 4 násobný, 16 A	2CDG110160R0011
 12 násobný, 16 A	2CDG110162R0011