

Člen akčný žalúziový 6 násobný s binárnymi vstupmi, radový

Kód produktu 2CDG110208R0011

Typové číslo JRA/S 6.230.3.1



POPIS

Pre riadenie 6 nezávislých žalúziových pohonov alebo vzduchových klapiek.

12 binárných vstupov môže priamo ovládať výstupy v bežnom spínacím režime a alebo je možné ich využiť pre iné funkcie.

Pre ochranu pohonov sú výstupné kontakty elektromechanicky blokované proti sebe.

Pripojenie k zbernici KNX: priloženú zbernicovou svorkovnicou

Výstupy: 6 x 6 A, AC3, 250 V AC

Vstupy: 12 x 32 V, pulzný, 0,1 mA

Stupeň krytia: IP 20.< BR> Rozsah pracovných teplôt: -5 ° C do +45 ° C

Šírka: 12 M

Upevnenie na lištu šírky 35 mm.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

1 M = cca 18 mm

Pre záťaž žiarovkových alebo motorických.