

Modul regulátora osvetlenia, vstavaný

Kód produktu 2CDG110108R0011

Typové číslo LR/M 1.6.2



POPIS

Modul na zasunutie do základného zariadenia lokálnej riadiacej jednotky. Môže spínať a stmievať jednu skupinu osvetľovacích telies vybavenú stlmiteľným elektronickými predradníkmi s riadiacim napätím 1 až 10 V DC. V spojení so snímačom intenzity osvetlenia LF/U 2.1 slúži ako prístroj pre riadenie na stálu osvetlenosť.

Menovité napätie: 230 V AC, 50 Hz

Počet výstupov: 1 zapínacie bezpotenciálový kontakt

Režim činnosti: AC-1

Menovitý prúd: 6 A

Výstupné napätie: 230 V AC

Riadiace napätie z elektronického výstupu: 0 až 10 V DC pri menovitom prúde 30 mA

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery: 49 x 42 x 93 mm

Pre žiarivkovú záťaž.