

# Člen akčný stmievací pre LED s konštantnou charakteristikou a integrovaným napájacím zdrojom, vstavaný

**Kód produktu** 2CKA006151A0256

**Typové číslo** 6155/40-500

**Variant** 4 A (4x 1 A)



## POPIS

1 - 4 násobný stmievacie akčný člen pre LED pásiky s konštantnou charakteristikou.

Pre ovládanie 2 x 2 výstupov teple/studeno bielych LED pásikov.

Pre ovládanie 3 výstupov RGB LED pásikov.

Pre ovládanie 4 výstupov RGBW LED pásikov .

S integrovaným napájacím zdrojom.

Výstupy je možné zlučovať.

Umožňuje prevádzku v master/slave režime.

Pripojenie k zbernici KNX zbernicovú svorkovnicou.

Menovité napätie: 230 v AC

výstupné napätie: 12 - 24 V DC (konštantný)

Frekvencia: 600 Hz/PWM

Výstupy: 4 stmievateľné jednosmerné

Menovitý prúd: 4 A (4 x 1 A)


Menovitý výkon: 100 W

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery (vx š xh): 45 x 53 x 226 mm

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 10 A (4x 2,5 A)	2CKA006151A0254