

# Stanica poveternostná, radová

Kód produktu 2CDG110191R0011

Typové číslo WS/S 4.1.1.2



---

## POPIS

---

Poveternostné stanice umožňujú zhromažďovanie a spracovanie až štyroch analógových signálov podľa STN IEC 60381 (0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 1 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 1 000 Ohm , Pt 100, Pt 1000 a bezpotenciálový kontakt).

Pre napájanie snímačov je integrovaný napájací zdroj 24 v DC.

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou napájacie napätie celého prístroja: voliteľne v rozmedzí 85 - 265 v, 50/60 Hz

Odber: max. 300 mA

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery (v × š × h) : 90 × 72 × 64 mm

Šírka: 4 M