

Snímač rychlosti vetra pre poveternostnú stanicu

Kód produktu 2CKA006190A0031

Typové číslo 6190/41

Status Výbeh



POPIS

Pre poveternostnú stanicu 6190/40. Slúžia k lineárnemu prevodu meranej rýchlosti vetra (0,7 - 40 m/s) na elektrické napätie (0 - 10 V). Pre zimnú prevádzku je vybavený vyhrievacím článkom PTC (v spojení s vyhrievacím transformátorom 6190/49).

Prívodné vedenie: LiYY 6x 0,25 mm² ;, dĺžka 3 m (je súčasťou dodávky)

Menovité napätie: 24 V DC

Výstupné napätie: 0 až 10 V proti GND pri max. záťaži 1,5 k Ω

Stupeň krytia: IP 65. Rozsah pracovných teplôt: -25 °C do +60 °C .

Rozmery: 160 x 124 mm

Upevnenie skrutkami

Drôtové vývody svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).