

# Jednotka univerzálna vstupná a výstupná 32násobná, radová

**Kód produktu** 2CDG110071R0011

**Typové číslo** UK/S 32.2

**Variant** 32 cestný vstup/výstup (koncentrátor)



## POPIS

32 vstupov či výstupov slúži pre pripojenie bezpotenciálových kontaktov alebo indikačných svietidiel (každé max. 80 mA) v systémovej inštalácii ABB i-bus® KNX.

Dĺžka pripojovacieho vedenia je najviac 10 m. Jednotlivé kanály sa parametrizuje ako vstupné alebo výstupné softvérom ETS.

Vonkajšie napájanie 12 - 24 V DC je nevyhnutné (napr. NT/s xxx).

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Menovitý prúd: 80 mA

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery: 90 x 72 x 64 mm

Vstavaná hĺbka 68 mm

Šírka: 4 M

Upevnenie na lištu šírky 35 mm.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

1 M = cca 18 mm