

# Zdroj napájací s diagnostikou 640 mA, SELV, radový

**Kód produktu** 2CDG110146R0011

**Typové číslo** SV/S 30.640.5.1

**Variant** s tlmivkou, 640 mA



## POPIS

Napájací zdroj so zabudovanou tlmivkou a monitorovaním systémového napätia na zbernici KNX. Prúd a napätie zbernice a ďalšie údaje môžu byť zasielané na zbernici z dôvodov diagnostiky. Napätový výstup je skratuvzdorný a odolný voči preťaženiu. Prevádzkový LED indikujú prúd na zbernici, stav príslušné línie a prístrojov na nej.

Prístroj je vybavený druhým výstupom s pomocným napätím 30 V DC pre napájanie ďalšie línie (v kombinácii so samostatnou tlmivkou).

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Výstup na druhú líniu: pripojovacie svorkovnicou

Menovitý prúd: 640 mA

Menovité napätie: 85 - 265 V AC, frekvencia 50/60 Hz

Výstupné napätie: 30 V DC + 1/-2 V, SELV

Stupeň krytia: IP 20

rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery (vx š xh): 90 x 72 x 64 mm


Šírka: 4 M

Upevnenie na lištu šírky 35 mm.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

1 M = cca 18 mm

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 S Tlmivkou, 320 MA	2CDG110145R0011