

KNX/IP rozhranie, radové

Kód produktu 2CDG110177R0011

Typové číslo IPS/S 3.1.1



POPIS

Slúži ako rozhranie medzi inštaláciami KNX a sieťami IP.

KNX prístroja možno programovať prostredníctvom siete LAN pri použití ETS.

IP adresa môže byť pevne daná alebo ju možno získať od DHCP servera.

Ku komunikácii využíva KNXnet/IP protokol - Tunneling.

Pre klientov je dostupných 5 Tunneling serverov.

Napájanie 12 - 30 V DC alebo PoE (Power over Ethernet).

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery (vx š xh): 90 x 36 x 64 mm

Šírka: 2 M

ĎALŠIE VARIANTY

Variant **Kód produktu**



2CDG110175R0011