

# KNX/IP router, radový

**Kód produktu** 2CDG110175R0011

**Typové číslo** IPR/S 3.1.1



## POPIS

Slúži ako rozhranie medzi inštaláciami KNX a sieťami IP.  
KNX prístroja možno programovať prostredníctvom siete LAN pri použití ETS.  
IP adresa môže byť pevne daná alebo ju možno získať od DHCP servera.  
Ku komunikácii využíva KNXnet/IP protokol - Tunneling.  
Pre klientov je dostupných 5 Tunneling serverov.  
Napájanie 12 - 30 V DC alebo PoE (Power over Ethernet).  
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou  
Stupeň krytia: IP 20  
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C  
Rozmery (vx š xh): 90 x 36 x 64 mm  
Šírka: 2 M

## ĎALŠIE VARIANTY

**Variant**

**Kód produktu**



2CDG110177R0011