


Prepínač striedavý IP 44, zapustený

Kód produktu 3559H-A06940 03

Dizajn Levit®

Radenie 6 (1)

Variant biela / biela



POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901H-A050.0 ..).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov.

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Macchiato / Biela	3559H-A06940 18
 Biela / Dymová Čierna	3559H-A06940 62